



reBom[®]

화장품 연구개발 및 제조전문 기업

우수한 연구개발 인력과 생산 기술을 기반으로 한
리봄화장품(주)은 고객의 니즈를 정확히 파악하고 최고 품질의 제품을
개발·생산하는 화장품 R&D 및 제조 전문 기업입니다.

CONTENTS

| | |
|--------|-------|
| 연혁 | 1 |
| 인증 | 2 |
| 연구성과 | 3 |
| 제품 | 4-9 |
| 조직도 | 10 |
| 매출 성장 | 11 |
| 품질 | 12 |
| 생산 | 13-16 |
| 디자인 센터 | 17 |

01 연혁



02 인증



CGMP 인증



ISO 22716 인증



FDA OTC



세종특별자치시
고용창출 우수기업



EVE VEGAN 공장 인증



BPJPH HALAL 인증



중소벤처기업부
수출유망중소기업 지정



ESG 우수기업인증

03 연구성과

산학연 협력 연구 성과

13 Cases

특허 출원 / 등록

26 Cases

상표 등록

29 Cases

04-1 대표 개발 제품 1



마미케어 바다포도
젤리 미스트



성분에디터 코직산
나이아신아마이드 앰플



센텔리안24 마데카 인텐시브
리프팅포뮬러 더마 마스크



밀리밀리 500달톤
프로틴 오로라 미스트



썸바이미 아하바하파하 30
데이즈 미라클 토너

04-1 대표 개발 제품 2



센텔리안24 마데카크림
타이트 리프팅



마미케어 들깨미백크림 TX
플러스 크림



마미케어 오쏘타민 비타민C
아이크림



센텔리안24 마데카
멜라캡처 토닝샷 앰플



티르티르 도자기
밀크 앰플

04-1 대표 개발 제품 3



RETURNITY

리터니티 백복령 워시오프 팩



ilso

일소 라이스 포테이토 포어
프레쉬 워시오프 팩



MEDIHEAL

메디힐 판테노립스 힐센스



F:B

포뷰트 MTS 두피 부스트 앰플



DASHU

다슈 컬러 체인지 립밤

04-2 OTC 제품 1



sbedt

성분에디터 데일리 인비저블 블러링 선크림



JMsolution

제이엠솔루션 스킨 부스트 나이아신아마이드 선크림



beplain

비플레인 밀크 세라마이드 보습 선크림



DEWYTREE

듀이트리 어반 쉐이드 안티폴루션 선크림

04-2 OTC 제품 2



SOME BY MI
썸바이미 미라클 아크네 클리어 폼



SOME BY MI
썸바이미 미라클 아크네 클리어 바디 클렌저



SOME BY MI
썸바이미 브이텐 히알 립 선 프로텍터
Broad Spectrum



TOUCH IN SOL
터치인솔 브러쉬드 프라이머

제형

생산 가능한 모든제형

스킨케어 토너 | 로션 | 에센스 | 앰플 | 크림 | 세럼 | 미스트 | 스틱밤 | 아이크림 | 마스크팩 | 클렌저

메이크업 선스틱 | 쿠션 | BB크림 | CC크림 | 파운데이션 | 립 틴트 | 립밤

기능성 화장품 자외선 차단 | 여드름 완화

04-3 할랄 제품



힐아라 래디언스 샷 3종



제이엠솔루션 마스크 팩 3종



미구하라 베이비 3종

제형

생산 가능한 모든제형

스킨케어 토너 | 로션 | 에센스 | 앰플 | 크림 | 세럼 | 미스트 | 스틱밤 | 아이크림 | 마스크팩 | 클렌저

메이크업 선스틱 | 쿠션 | BB크림 | CC크림 | 파운데이션 | 립 틴트 | 립밤

기능성 화장품 미백 | 주름개선 | 자외선 차단 | 탈모 완화 | 여드름 완화

05 조직도



경영기획본부

인사재경부

- 인사총무팀
- 재무회계팀

영업마케팅본부

영업부

- 영업1팀
- 영업2팀
- 영업3팀
- 영업지원팀

마케팅팀

R&D 본부

기술연구소

- 연구 1팀
- 연구 2팀
- 연구 3팀
- 전략제품연구팀
- 연구기획지원

품질관리본부

품질관리부

- QA팀
- QC팀

생산본부


세종공장

- 생산 1팀
- 생산 2팀
- 시설관리팀
- 물류팀
- 자재팀
- 구매팀

06 매출 성장



07 품질



CGMP
(화장품 우수 제조 및 품질 관리 기준)

주식회사 리봄은 2011년에 기업 부설 연구소 인가를 받았으며, ISO 9001을 획득하고 2013년 식품의약품안전처로부터 CGMP(우수 화장품 제조 및 품질 관리 기준: 품질 관리 기준을 준수하며 우수한 화장품을 제조하는 시스템) 적합 승인을 받았습니다. 또한 2016년 신공장을 설립하고 다시 한번 CGMP 적합 승인을 획득하며 고품질 화장품 원료 생산에 최선을 다하고 있습니다.

8-1 생산설비 - 충전파트



셀라인 4대 보유

| | |
|------------|----------------------|
| 1일 Capa | 가동가능규격 |
| Min 10,000 | Min 30ml |
| Max 25,000 | Max 250ml ~1000ml |

가동품목 일반 용기류



튜브 4대 보유

| | |
|------------|-----------|
| 1일 Capa | 가동가능규격 |
| Min 10,000 | Min 5ml |
| Max 30,000 | Max 300ml |

가동품목 튜브 용기류



멀티밤 2대 보유

| | |
|------------|----------|
| 1일 Capa | 가동가능규격 |
| Min 5,000 | Min 9ml |
| Max 10,000 | Max 30ml |

가동품목 스틱 용기류 (가운충전)



파우치 3대 보유

| | |
|------------|----------|
| 1일 Capa | 가동가능규격 |
| Min 35,000 | Min 1ml |
| Max 60,000 | Max 10ml |

가동품목 샘플류 (필름 파우치)



마스크 2대 보유

| | |
|------------|----------|
| 1일 Capa | 가동가능규격 |
| Min 25,000 | Min 5ml |
| Max 45,000 | Max 30ml |

가동품목 부직포 삽입 마스크



스파우트 1대 보유

| | |
|------------|---------------|
| 1일 Capa | 가동가능규격 |
| Min 40,000 | Min 70~140ml |
| Max 60,000 | Max 120~280ml |

가동 불가 품목 스펀딩타입, 가로규격보다 캡이 튀어나온 경우, 디자인 일부가 가로 규격보다 튀어나온 경우



쿠션 1대 보유

| | |
|------------|----------|
| 1일 Capa | 가동가능규격 |
| Min 8,000 | Min 15ml |
| Max 12,000 | Max 30ml |

가동품목 1색 쿠션



미니셀 1대 보유

| | |
|-----------|----------|
| 1일 Capa | 가동가능규격 |
| Min 4,000 | Min 8ml |
| Max 6,000 | Max 30ml |

가동품목 알루미늄 캡




수동 설비

이지필러 (3대) / 다용도 (3대)
진공 (1대) / 자동크림 (1대)

가동품목 자동 불가 용기류, 소용량, 대·소용량 용기류, 크림타입 용기류

8-2

생산설비 - 포장파트



고주파(광폭) 3대 보유

| | |
|-------------------|--------------------------|
| 1일 Capa | 가동가능규격 |
| Min 10,000 | Min Ø35 |
| Max 30,000 | Max Ø120 (Ø110이내) |

가동품목 고주파 실링지 (토너, 패드)



밴드슬러(수평,수직) 2대 보유

| | |
|-------------------|------------------|
| 1일 Capa | 가동가능규격 |
| Min 5,000 | Min 제한 없음 |
| Max 15,000 | Max 제한 없음 |

가동품목 리필용 쿠션 (내용물이 흐르지 않는 제품), 마스크, 리필용 제품



수축(L,삼면) 2대 보유

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1일 Capa | 가동가능규격 |
| Min 10,000 | Min 제한 없음 |
| Max 25,000 | Max 제한없음x240mm 제한없음x185mm |

가동품목 수축기 전용 필름 사용 제품



라벨러(용기,봉합) 9대 보유

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1일 Capa | 가동가능규격 |
| Min 10,000 | Min Ø35*80L / 제한 없음 |
| Max 35,000 | Max Ø70*180L / 제한 없음 |

가동품목 자동기 타입만 가능
봉합라벨은 풀림 발향 협의 필요

카토너



튜브자동카토너 1대 보유

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1일 Capa | 가동가능규격 |
| Min 20,000 | Min 30x80mm |
| Max 35,000 | Max 70x220mm |

가동품목 REVERSE TYPE 단상자 포장



셀라인 1대 보유

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1일 Capa | 가동가능규격 |
| Min 20,000 | Min 35x65mm |
| Max 30,000 | Max 75x220mm |

가동품목 ONE TOUCH TYPE 단상자 포장



로터리(일반) 2대 보유

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1일 Capa | 가동가능규격 |
| Min 20,000 | Min 25x90mm |
| Max 35,000 | Max 50x180mm |

가동품목 단상자 TYPE 상관 없음



로터리(날개형) 2대 보유

| | |
|-------------------|------------------|
| 1일 Capa | 가동가능규격 |
| Min 20,000 | Min 35mm |
| Max 38,000 | Max 220mm |

가동품목 1호기, 2호기

8-2 생산설비 - 제조파트

Homomixer



300kg

Purified Water

1 ton

2 ton (X2)

100 kg

3 ton (X2) / 5 ton

8-3 Smart Factory

자재 입·출고 관리

(Packaging Warehouse) Management System (WMS)

자동화된 창고 관리 시스템은 원자재와 제품의 입출고를 실시간으로 관리합니다. 회사는 PMMS(생산 자재 관리 시스템)을 기반으로 원자재와 자원의 관리를 수행하며, 바코드 시스템을 활용한 정교한 종합 관리로 입고, 입출고, 이동, 생산, 출하까지의 모든 과정을 실시간으로 추적하고 제어합니다.



원료칭량

Raw material Weighing Management System (RWMS)

ERP와 연동된 전자저울 및 바코드 시스템을 활용하여 오류가 거의 없는 정확도를 자랑하는 원자재 계량 시스템을 보유하고 있으며, 이를 통해 품질 보증과 고객 신뢰를 실현하고 있습니다.

SMART FACTORY

제조

Manufacturing Tracking System (MTS)

로트별 제조 이력 추적 시스템을 활용하여 원자재 투입, 온도, RPM 등의 데이터를 관리하고, 각 로트별로 균일하게 관리하고 있습니다.



포장 Packaging

리봄은 CGMP 소프트웨어와 하드웨어를 갖춘 자동화 및 현대화된 작업 환경과 성능 평가를 통해 최상의 품질을 자랑하는 제품을 생산하고 있습니다. ERP와 연동된 POP 시스템을 활용한 실시간 생산 모니터링을 통해 최대 생산성과 최상의 성과를 유지하며 납기 준수를 실현하고 있습니다.



9 디자인 센터

다년간의 디자인 실무와 경험을 바탕으로
노하우를 가진 전문가들로 구성된 리봄 디자인팀은
고객의 의도와 목적을 이해하고 각 고객사의 브랜드 가치를
성공적으로 이끌기 위한 디자인을 제공하고 있습니다.
저희 디자인팀은 폭넓은 시야와 창의적인 디자인으로
고객과 소통하겠습니다.





리봄화장품(주)은 전세계인의 美의 메신저가 되기 위한 화장품 연구개발 및 제조전문 기업으로써
최고 품질의 제품을, 최적의 가격으로, 적기에 공급하기 위하여, 꾸준한 기술개발과 아낌없는 투자를 지속적으로 추진하고 있습니다.
미래지향적인 생각으로 새로운 제품과 시장개척을 위해 더 좋은 제품을 만나실 수 있도록 언제나 최선을 다하겠습니다.

Thank You